



HCS160AC

Interrupteur Sectionneur h3+ P160 3P 160A CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Courant assigné admissible courte durée
Icw IEC 60947 2 kA

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 6 - 95 mm²

Section de raccordement en câble souple 6 - 70 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Fonctions

Unité de déclenchement Interrupteur