HCT250AR

Interrupteur Sectionneur h3+ P250 3P 250A FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	3,60 kA
Architecture	
Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm²
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm²
Tension	
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Fonctions	
Unité de déclenchement	Interrupteur

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification