



HCT251AR

## Interrupteur Sectionneur h3+ P250 4P 250A FTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible I <sub>cwW</sub> IEC 60947	3,60 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------