



HCW400AR

## Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 400A FTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

Courant assigné admissible courte durée  
I<sub>cw</sub> IEC 60947 5 kA

#### Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Manette

#### Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Fonctions

Unité de déclenchement Interrupteur