



HCW401AR

Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 400A FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

Courant assigné admissible courte durée
Icw IEC 60947 5 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Manette

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Fonctions

Unité de déclenchement Interrupteur