



HCW631AR

## Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 630A FTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	7,60 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------