



HFD316

## Interrupteur combiné fusible 3P - 160 A - T00

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

#### Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension assignée d'isolement 750 V

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous  $I_N$  64,80 W

Puissance dissipée par pôle à  $I_N$  21,60 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 105 000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP IP00

#### Fusible

Taille de l'élément fusible NH00

#### Dimensions

Hauteur 162 mm

Largeur 148 mm

#### Couvercle, porte

Cadenassable Oui