



HFD325

## Interrupteur combiné fusible 3P - 250 A - T1

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	123,30 W
Puissance dissipée par pôle à I <sub>N</sub>	41,10 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164 000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH1
-----------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	195 mm
Largeur	234 mm

#### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----