



HFD416

## Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous I <sub>n</sub>	86,40 W
Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	21,60 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	105 000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

#### Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	184 mm

#### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----