



HFD416

Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I _n	86,40 W
Puissance dissipée par pôle à I _n	21,60 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	105 000 W

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	184 mm

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----