



HI454

## Commutateur 4 pôles 250A

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |

#### Courant électrique

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                              | 250 A |
| Courant assigné admissible I <sub>cn</sub> IEC 60947 | 15 kA |
| Courant court-circuit avec fusible gI-gG             | 50 kA |

#### Puissance

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1             | 164 000 W |
| Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub> | 23,60 W   |

#### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles           | 4                       |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative longue |
| Type de pôles             | 4P                      |

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 160 mm |
| Largeur    | 312 mm |
| Profondeur | 218 mm |

#### Commandes et indicateurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | Non |
|-----------------------------|-----|

#### Couvercle, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP00 |
|---------------------------|------|

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 10 |
|-------------------|----|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 95 - 150 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------------|