



HIB425M

## Commutateur motorisé 4P 250A

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
--	-------

#### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164 000 W
-----------------------------------	-----------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type de boîtier	Produit complet
-----------------	-----------------

#### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----

Convient au tableau de distribution	Oui
-------------------------------------	-----