



HIC410A

Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

Courant court-circuit avec fusible gI-gG 50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 65 000 W

Architecture

Nombre de pôles 4