



HIC425G

## Commutateur motorisé auto 4P 250A

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'emploi  $U_e$  380 - 415 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

Courant court-circuit avec fusible gI-gG 50 kA

#### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 164 000 W

#### Architecture

Nombre de pôles 4