



HIC440G

Commutateur motorisé auto 4P 400A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

Courant court-circuit avec fusible gI-gG 50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 263 000 W

Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN Oui

Convient au tableau de distribution Oui