



HR534

Relais différentiel 0.03-30A temporisé LCD test 4 voies

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant différentiel assigné	30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA
Toroïdes : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.

Equipement

Protection différentielle nécessitant des tores	Oui
---	-----

Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.
---	---------------------------------