



HR554

**Relais différentiel 0, 03-3A type B 4 voies**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant différentiel assigné Idn	30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
Toroïdes : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.

**Equipement**

Protection différentielle nécessitant des tores	Oui
---	-----

**Sécurité**

Type de protection différentielle	B
-----------------------------------	---

**Réglages**

Temporisation de la protection différentiel	0,1 s
Temporisation réglable	Oui

**Dimensions**

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.
---	---------------------------------