



Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Température de stockage/transport -35 - 70 °C

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Capacité

Nombre de modules 2

Tension

Type de tension d'alimentation DC

Tension de service 24 - 24 V

Raccordement

Section de raccordement de la sortie digitale 1,50 - 1,50 mm²

Section de raccordement de l'entrée digitale 1,50 - 1,50 mm²

Installation, montage

Montage Rail DIN

HTC320H