


HTG411H



Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Type de tension d'alimentation DC

Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus Interface Ethernet

Puissance

Puissance consommée VA 7 VA

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur en unités de division 6