



HW2E416DE

Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 1600A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 600 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	66 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	25 000
---	--------

Equipement

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	16 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Débrochable

Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	138,20 W
-----------------------------------	----------