



HW2S325DE

Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	2 500 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	85 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	25 000
---	--------

Équipement

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	0
--------------------	---

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	359,40 W
-----------------------------------	----------