



HW2S416DE

**Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 1600A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1 600 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	85 kA

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	25 000
---	--------

**Equipement**

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Valeur de résistance**

Résistance interne	0
--------------------	---

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Débrochable

**Déclenchements**

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	138,20 W
-----------------------------------	----------