



HW2W316DS

## Interrupteur Ouvert HW2 1600A 3P Débrochable

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

---

Courant assigné nominal	1 600 A
-------------------------	---------

---

Courant de courte durée admissible $I_{cw}$ t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3	66 kA
---	-------

---

Courant de courte durée admissible $I_{cw}$ t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3	66 kA
---	-------

---

#### Architecture

---

Nombre de pôles	3
-----------------	---

---

Type de boîtier	Débrochable
-----------------	-------------

---

#### Tension

---

Tension assignée d'isolement	1 000 V
------------------------------	---------

---

Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
-------------------------------------	----------

---

#### Fréquence

---

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

---

#### Conditions d'utilisation

---

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

---