



HW2W316FS

Interrupteur Ouvert HW2 1600A 3P Fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 600 A
Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3	66 kA
Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3	66 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Produit complet

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------