

HW2W320DS

**Interrupteur Ouvert HW2 2000A 3P Débrochable**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 2 000 A

Courant de courte durée admissible I<sub>cw</sub> t=1  
S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3 66 kA

Courant de courte durée admissible I<sub>cw</sub> t=1  
S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3 66 kA

**Architecture**

Nombre de pôles 3

Type de boîtier Débrochable

**Tension**

Tension assignée d'isolement 1 000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 12 000 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 70 °C