



HW4P325DE

Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	2 500 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	120 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	100 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000
---	--------

Equipement

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	13 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	226,40 W
-----------------------------------	----------