



**Moteur de rechargement 24V AC 50/60Hz HW1 (MO)**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 9,60 A

**Tension**

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'isolement 450 V

Tension assignée de tenue aux chocs 6 000 V

Tension circuit de commande en CA 24 - 24 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 70 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

HWX001H