



HWX015HSA

## Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	0,60 A
-------------------------	--------

#### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Tension circuit de commande en CA	380 - 400 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Avec fonction auto reset	Non
--------------------------	-----