



HWX020H

Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)

Caractéristiques techniques

Puissance

| | |
|--------------------------|--------|
| Consommation à l'appel | 300 VA |
| Consommation de maintien | 5 VA |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP4X |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Tension

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CA | 24 - 30 V |
| Tension circuit de commande en CC | 24 - 30 V |
| Tension assignée d'isolement | 480 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V |