



HWX021HSA

### Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

Consommation à l'appel	250 VA
Consommation de maintien	5 VA

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Tension

Tension circuit de commande en CA	48 - 60 V
Tension circuit de commande en CC	48 - 60 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V