



HWX025HSA

### Bobine à fermeture 24-30V AC/DC (CC)

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

Consommation à l'appel	300 VA
Consommation de maintien	5 VA

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 30 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 30 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	2