



HWX026HSA

**Bobine à fermeture 48-60V AC/DC (CC)**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Consommation à l'appel	250 VA
Consommation de maintien	5 VA

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension circuit de commande en CA	48 - 60 V
Tension circuit de commande en CC	48 - 60 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	2