



HWX028HSA

Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC)

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel	200 VA
Consommation de maintien	5 VA

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	200 - 250 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 2,5.60 tableau 1	2
---	---