



HWX031H

### Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

Consommation à l'appel	250 VA
Consommation de maintien	5 VA

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Tension

Tension circuit de commande en CA	48 - 60 V
Tension circuit de commande en CC	48 - 60 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

##### Fonctions

Temporisé	Non
-----------	-----