



**Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Consommation à l'appel   | 250 VA |
| Consommation de maintien | 5 VA   |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP4X |
|-------------------------|------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

**Tension**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CA   | 48 - 60 V |
| Tension circuit de commande en CC   | 48 - 60 V |
| Tension assignée d'isolement        | 480 V     |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V   |

**Fonctions**

|           |     |
|-----------|-----|
| Temporisé | Non |
|-----------|-----|

HWX031H