



HWX031HSA

Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)

Caractéristiques techniques

Puissance

| | |
|--------------------------|--------|
| Consommation à l'appel | 250 VA |
| Consommation de maintien | 5 VA |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP4X |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Tension

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CA | 48 - 60 V |
| Tension circuit de commande en CC | 48 - 60 V |
| Tension assignée d'isolement | 480 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V |

Fonctions

| | |
|-----------|-----|
| Temporisé | Non |
|-----------|-----|