



**Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Consommation à l'appel	200 VA
Consommation de maintien	5 VA

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension circuit de commande en CA	200 - 250 V
Tension circuit de commande en CC	200 - 250 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

**Fonctions**

Temporisé	Non
-----------	-----

HWX033H