



**Contact auxiliaire HW1 (AX)**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant nominal assigné sous 230 V AC15 4 A

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Raccordement**

Type de contact 1x inverseur

**Tension**

Tension assignée d'isolement 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs 1 500 V

Type de tension d'alimentation AC/DC

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 70 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres 15 000

Endurance électrique en nombre de cycles 3 025

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0

**Sécurité**

Indice de protection IP IP4X

HWX040HSA