



HWX701HSA

Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	9,60 A
-------------------------	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension assignée d'isolement	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 24 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------