



**Moteur de rechargement 48V DC HW2/4 (MO)**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 4,20 A

**Tension**

Type de tension d'alimentation DC

Tension assignée d'isolement 450 V

Tension assignée de tenue aux chocs 6 000 V

Tension circuit de commande en CC 48 - 48 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 70 °C

**Fonctions**

Avec fonction auto reset Non

HWX712H