



HWX712HSA

Moteur de rechargement 48V DC HW2/4 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 4,20 A |
|-------------------------|--------|

Tension

| | |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | DC |
|--------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement | 450 V |
|------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CC | 48 - 48 V |
|-----------------------------------|-----------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Fonctions

| | |
|--------------------------|-----|
| Avec fonction auto reset | Non |
|--------------------------|-----|