



HWX712HSA

Moteur de rechargement 48V DC HW2/4 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	4,20 A
-------------------------	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
--------------------------------	----

Tension assignée d'isolement	450 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
-------------------------------------	---------

Tension circuit de commande en CC	48 - 48 V
-----------------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Fonctions

Avec fonction auto reset	Non
--------------------------	-----