



Retardateur pour bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UVTC)

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,6 - 2,5 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,6 - 2,5 mm ²

HWY030H

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 30 V
-----------------------------------	-----------