



HWY030H

## Retardateur pour bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UVC)

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

#### Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 30 V
-----------------------------------	-----------