



Contact auxiliaire bas niveau 1NO +1NC 125VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Tension assignée d'emploi Ue	125 V
Tension assignée d'emploi en continue	30 V
Puissance dissipée totale sous IN	3 W
Type de contact	1 NO/NF
Type de connexion	cage sans vis
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m