



HXA026H

Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,10 A
Courant nominal assigné sous 230 V AC15	0,10 A

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
Type de montage	Clipsé

Raccordement

Type de contact	10+1F
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.25 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 1.25 mm ²

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	1 500 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

Équipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	1

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------