



Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15 3 A

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

Raccordement

Type de contact 1O+1F

Tension

Type de tension d'alimentation AC/DC

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3 W

Équipement

Nombre de contacts inverseurs 1

Nombre de contacts à ouverture 0

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

HXC024H