



HXD040H

Commande motorisée h400-h630 24-48V DC

Caractéristiques techniques

Type de commande	motorisée
Tension assignée d'emploi Ue	0 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension circuit de commande en CC	24 / 48 V
Tension circuit de commande en CA	0 V
Tension assignée d'emploi en continue	24 / 48 V
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m