



HXF042H

Commande motorisée h1600 200-230VAC

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande motorisée

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 200 / 230 V

Type de tension d'alimentation AC

Fréquence assignée 50/60 Hz

Tension

Tension circuit de commande en CC 0 V

Tension circuit de commande en CA 200 / 230 V

Tension assignée d'emploi en continue 0 V

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 24 W

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m