



HZ157

Barre de pontage 250A

Caractéristiques techniques

Fonction inverseur	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Courant assigné nominal	250 A
Puissance dissipée totale sous IN	12.4 W
Puissance dissipée par pôle à In	3.1 W
Cadenassable	Non
Verrouillage contre déclenchement	Non
Verrouillage contre enclenchement	Non
Commande motorisée optionnelle	Non
Accessoirable	Non
Avec dispositif de verrouillage	Non
Directive européenne WEEE	concerné